

Komplet za pokrivanje VAVC-F12-SCC-32-P

Broj dijela: 8201224

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina DN	32
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
srednji	Para Hidraulično ulje na bazi mineralnog ulja Inertni plinovi mineralno ulje voda filtrirani komprimirani zrak, finoća filtera 200 µm neutralne tekućine
Napomena o mediju	Plinoviti mediji dopušteni su samo ako protok prolazi kroz sjedište ventila.
Srednja temperatura	100 °C...230 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	1080 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal brtve vretena	PTFE
Materijal brtve sjedala	PEEK