


Ventil

VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10

Broj dijela: 8201899

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Vrsta aktiviranja	električni
Ukupna širina	51 mm
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	493 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Konstruktivna struktura	Popet ventil s izravnim upravljanjem
Vrsta povrata	mehanička opruga
Klasa zaštite	IP65
Tijelo za izdavanje certifikata	TÜV 968/V 1251.02/24
Nazivna veličina	5 mm
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	reverzibilan
Sigurnosna funkcija	Sigurno odzračivanje
Razina sigurnosnog integriteta (SIL)	do SIL 3 način rada visoke potražnje do SIL 3 način rada niske potražnje
Prikladnost za vakuum	da
b vrijednost	0.25
C vrijednost	2 l/sbar
Protok Kv zračenja	0.36 m³/h
Protok Kv vent	0.36 m³/h
Normalni nazivni protok 2-3	429 l/min
Vrijeme isključenja	60 ms
Vrijeme uključenja	40 ms
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)

Svojstvo	Vrijednost
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 2: 2]
Produljena temperatura okoline	-25 - 60 °C Način rada niske potražnje
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	-25 °C...60 °C
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Težina proizvoda	750 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Mesing