

Spojka
EAMD-42-40-11-16X25-U
Broj dijela: 8203729

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	11 mm
Montažni promjer 2	16 mm
Izvedbena veličina	42
Nazivna duljina	40 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	38 kgmm ²
Prenosivi moment	21 Nm
Težina proizvoda	198 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS