

Jedinica za vođenje

FEN-20-50-KF

Broj dijela: 8204031

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	20
Hod	50 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	520 N
Maksimalna sila Fy statična	830 N
Maks. sila Fz	520 N
Maksimalna sila Fz statična	830 N
Maks. moment Mx	15 Nm
Maksimalni moment Mx statički	24 Nm
Maks. Moment My	20 Nm
Max Trenutak Moja statika	31 Nm
Maks. moment Mz	20 Nm
Maks. moment Mz statičan	31 Nm
Sila pomaka	15 N
Pokretna masa	329 g
Težina proizvoda	888 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana