


# Jedinica za vođenje FEN-20-125-GF

Broj dijela: 8204048

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                    | Vrijednost                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Izvedbena veličina          | 20                                    |
| Hod                         | 125 mm                                |
| Položaj montaže             | po želji                              |
| Vodilica                    | Klizna vodilica                       |
| Konstruktivna struktura     | Vodilica                              |
| Zaštita od eksplozije       | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi |
| LABS sukladnost             | VDMA24364-B2-L                        |
| Temperatura okoline         | -20 °C...80 °C                        |
| Sila pomaka                 | 15 N                                  |
| Pokretna masa               | 419 g                                 |
| Težina proizvoda            | 1023 g                                |
| Vrsta montaže               | s unutarnjim navojem                  |
| Napomena o materijalima     | U skladu s RoHS                       |
| Element vodilice materijala | visokolegirani čelik                  |
| Materijal za kućište        | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijal ploče jarma       | Kovana aluminijska legura, eloksirana |