


Ploča za napajanje VMPA-FB-SP-M12-V

Broj dijela: 8204604

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalno napajanje	4 A
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 25 %
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	200 g
Električni priključak	5-polni M12x1 kružni konektor
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	PA ojačan
Materijal za kućište	Lijevani aluminij