


Vakuumska čašica OGVN-75-A-U

Broj dijela: 8204838

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Usis za izjednačenje visine	16 mm
Promjer vakuumske čašice	75 mm
Volumen usisa	42.8 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	10 °C...45 °C
Težina proizvoda	40 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
boja	plava/svijetloplava
Tvrdoća po Shoreu	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	PUR