

Adapterska ploča OAMC-PA-G18-5

Broj dijela: 8205195

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Materijal nosača za montažu	Aluminij, eloksirani
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Priključna ploča
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja	1 Nm
Težina proizvoda	215 g
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje navojem
Usisni nastavak	Unutarnji navoj G1/8
Nastavak za vakuumsku čašicu, broj	5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijalna ploča	Kovana aluminijska legura, eloksirana