


Axial kit EAMM-A-X22-42A

Broj dijela: 8210057

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	0.95 Nm
Težina proizvoda	60 g
Pogon koda sučelja	X22
Kod sučelja Motor In	42 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS