



Pojačavač tlaka PBPA-40-16-A

Broj dijela: 8210528

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	40 mm
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Dvostruki klipni pojačivač tlaka
Indikator tlaka	G1/8, pripremljeno
Izlazni tlak 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Radni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Ulazni tlak 1	2 bar...10 bar 0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 3: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	1000 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem M4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS