



# Pojačavač tlaka PBPA-63-10-A

Broj dijela: 8210530

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	63 mm
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Dvostruki klipni pojačivač tlaka
Indikator tlaka	G1/8, pripremljeno
Izlazni tlak 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Ulazni tlak 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Napomena o rasponu regulacije tlaka	Kada je opruga regulatora potpuno zategnuta, maksimalni izlazni tlak može se premašiti za 40%.
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 3: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	3150 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS