


Linijski filter OAF-A-C-Q8-E-E

Broj dijela: 8212644

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	8 mm
Informacije o aplikaciji	Kućište se ne smije čistiti polarnim otapalima (kao što je alkohol).
Položaj montaže	po želji
Finoća filtra	40 µm
Radni tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Operativni medij	Zrak
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Prikladno za proizvodnju baterija prema Festo internoj definiciji u razini ozbiljnosti F1A s ograničenjima u pogledu upotrebe Cu/Zn/Ni
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	22.3 g
Vrsta montaže	Instalacija linije
Pneumatski priključak	za crijevo vanjski Ø 8 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	HNBR
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	PA