

Kompenzator duljine VAL-M5-5-F1A

Broj dijela: 8214722

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	5 mm
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore
Radni tlak	-0.95 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Pogodno za proizvodnju baterija sa smanjenim vrijednostima Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	25 g
Vrsta montaže	s vanjskim navojem M16x1
Usisni nastavak	Unutarnji navoj M5
Vakuumski priključak	Unutarnji navoj M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij
Držač materijala	Aluminij POM visokolegirani nehrđajući čelik