

# Aksijalni komplet EAMM-A-C42-6-68C-S5

Broj dijela: 8216586

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	53 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	6.5 Nm
Težina proizvoda	670 g
Pogon koda sučelja	C42-6
Kod sučelja Motor In	68C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS