


Aksijalni komplet EAMM-A-C68-16-108C-S5

Broj dijela: 8216592

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	70 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	6500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	34.8 kgmm ²
Prenosivi moment	21 Nm
Težina proizvoda	2120 g
Pogon koda sučelja	C68-16
Kod sučelja Motor In	108C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS