

# Aksijalni komplet EAMM-A-C68-16-138C-S5

Broj dijela: 8216593

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	84 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	5500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	128 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	60 Nm
Težina proizvoda	2960 g
Pogon koda sučelja	C68-16
Kod sučelja Motor In	138C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS