

Aksijalni komplet EAMM-A-C80-19-138C-S5

Broj dijela: 8216595

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	87.5 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	5500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	128 kgmm ²
Prenosivi moment	60 Nm
Težina proizvoda	3440 g
Pogon koda sučelja	C80-19
Kod sučelja Motor In	138C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS