

Paralelni komplet EAMM-U-60-C50-10-68C-91-S5

Broj dijela: 8216598

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	60
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	27.7 kgmm ²
Prenosivi moment	3 Nm
Težina proizvoda	1890 g
Pogon koda sučelja	C50-10
Kod sučelja Motor In	68C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS