

Paralelni komplet EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Broj dijela: 8216601

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	86
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	172.8 kgmm ²
Prenosivi moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	4560 g
Pogon koda sučelja	C68-16
Kod sučelja Motor In	88C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS