

Paralelni komplet EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Broj dijela: 8216602

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	110
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	794.1 kgmm ²
Prenosivi moment	25 Nm
Težina proizvoda	6180 g
Pogon koda sučelja	C68-16
Kod sučelja Motor In	108C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS