

Paralelni komplet EAMM-U-65-T42-40P-87

Broj dijela: 8223763

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	65
Udaljenost od centra do centra	87 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	3000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maseni moment inercije	41.2 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.22 Nm
Prenosivi moment	3 Nm
Težina proizvoda	674 g
Pogon koda sučelja	T42
Kod sučelja Motor In	40P
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS