


Glavčina spojke EAMC-H-10-5-GB5-5

Broj dijela: 8228646

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	5 mm
Izvedbena veličina	10
Nazivna duljina	9.5 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.022 kgmm ²
Prenosivi moment	0.6 Nm
Težina proizvoda	2 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS