

# Glavčina spojke EAMC-H-15-7-GB8-6

Broj dijela: 8228648

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                 | Vrijednost              |
|--------------------------|-------------------------|
| Montažni promjer 1       | 6 mm                    |
| Izvedbena veličina       | 15                      |
| Nazivna duljina          | 12.4 mm                 |
| Položaj montaže          | po želji                |
| Maks. broj okretaja      | 10000 1/min             |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L          |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C          |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %                |
| Temperatura okoline      | -25 °C...60 °C          |
| Maseni moment inercije   | 0.191 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 2 Nm                    |
| Težina proizvoda         | 5 g                     |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS         |