

Glavčina spojke
EAMC-H-15-7-GB8-6.35
Broj dijela: 8228649

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	6.35 mm
Izvedbena veličina	15
Nazivna duljina	12.4 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.191 kgmm ²
Prenosivi moment	2 Nm
Težina proizvoda	5 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS