


Glavčina spojke EAMC-H-25-10-GB8-11

Broj dijela: 8228652

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	11 mm
Izvedbena veličina	15/25
Nazivna duljina	15.4 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	1.04 kgmm ²
Prenosivi moment	2 Nm
Težina proizvoda	12 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS