

Glavčina spojke
EAMC-H-30-10-GB16-10
Broj dijela: 8228657

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	10 mm
Izvedbena veličina	30
Nazivna duljina	20.7 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	3.2 kgmm ²
Prenosivi moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	25 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS