

**Glavčina spojke**  
**EAMC-H-35-13-GB16-19**  
Broj dijela: 8228661

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                 | Vrijednost            |
|--------------------------|-----------------------|
| Montažni promjer 1       | 19 mm                 |
| Izvedbena veličina       | 30/35                 |
| Nazivna duljina          | 23.4 mm               |
| Položaj montaže          | po želji              |
| Maks. broj okretaja      | 8000 1/min            |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %              |
| Temperatura okoline      | -25 °C...60 °C        |
| Maseni moment inercije   | 5.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 15 Nm                 |
| Težina proizvoda         | 31 g                  |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS       |