

Prsten za centriranje EAML-72-3,8-62

Broj dijela: 8229196

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	72 mm
Montažni promjer 2	62 mm
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	11 g
Pogon koda sučelja	L62
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS