

# Servisna jedinica MSB4-1/4-FRC:J91PAGNM1-WP

Broj dijela: 8229575

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Izvedbena veličina                                    | 4  |
| Serijska  | MS   |
| Brava za aktiviranje                                  | Okretni gumb s držačem   |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °  |
| Odvod kondenzata                                      | Ručno okretanje  |
| Konstruktivna struktura                               | Filtar-regulator-podmazivač  |
| Finoća filtra   | 40 µm  |
| Funkcija kontrolera                                   | Izlazni tlak konstantan<br>s kompenzacijom predtlaka<br>sa sekundarnom ventilacijom<br>s obrnutim strujnim ponašanjem  |
| Zaštita školjke                                       | Plastična zaštitna košara  |
| Indikator tlaka                                       | s manometrom   |
| Radni tlak  | 0.15 MPa...1.4 MPa<br>1.5 bar...14 bar   |
| Raspon regulacije tlaka                               | 0.5 bar...12 bar   |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 850 l/min  |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 4: -]<br>Inertni plinovi  |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)<br>Nije kompatibilno s esterskim uljem  |
| odobrena ulja   | Festo specijalno ulje u posudi od 1 l<br>Oznaka narudžbe: 152 811 OFSW-32<br>ARAL Vitam GF 32<br>BP Energol HLP 32<br>ESSO Nuto H 32<br>MOBIL DTE 24<br>SHELL Tellus Oil DO 32 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom   |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L  |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C   |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -]   |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C   |
| Težina proizvoda                                      | 540 g  |

| Svojstvo                | Vrijednost          |
|-------------------------|---------------------|
| Vrsta montaže           | s montažnim nosačem |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4                |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4                |
| Materijalne brtve       | NBR                 |
| Materijal gumba         | POM                 |
| Filter materijal        | PE                  |
| Materijal za kućište    | Lijevani aluminij   |
| Materijalna školjka     | PC                  |