


Aksijalni komplet EAMM-A-C42-8-89CA-S5

Broj dijela: 8230179

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	60.5 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi moment	6.5 Nm
Težina proizvoda	1140 g
Pogon koda sučelja	C42-8
Kod sučelja Motor In	89CA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS