

Aksijalni komplet EAMM-A-C50-10-89CC-S5

Broj dijela: 8230183

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	57.7 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Klasa zaštite	IP69K
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	920 g
Pogon koda sučelja	C50-10
Kod sučelja Motor In	89CC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS