


Aksijalni komplet EAMM-A-C80-19-135CA-S5

Broj dijela: 8230198

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|-----------------------|
| Nazivna duljina | 85 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Omjer prijenosa | 1:1 |
| Maks. broj okretaja | 5500 1/min |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 100 % |
| Klasa zaštite | IP69K |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 128 kgmm ² |
| Prenosivi moment | 60 Nm |
| Težina proizvoda | 3720 g |
| Pogon koda sučelja | C80-19 |
| Kod sučelja Motor In | 135CA |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |