


Ventil za uključivanje/isključivanje MS4-EM1-AGC

Broj dijela: 8232833

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Izvedbena veličina	4
Konstruktivna struktura	Okretni klizač
Vrsta aktiviranja	ručno
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Vrsta poreza	izravno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Radni tlak	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar
C vrijednost	9 l/sbar
b vrijednost	0.39
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	2200 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Položaj montaže	po želji
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Težina proizvoda	320 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijalne brtve	TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij