

Ventil za uključivanje/isključivanje MS6N-EE-1/2-V24

Broj dijela: 8233003

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijska	MS
Izvedbena veličina	6
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta aktiviranja	električni
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Ručno nadjačavanje	odmarajući se impulsno
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Radni tlak	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
Preklapanje	pozitivno pokriće
C vrijednost	29 l/sbar
b vrijednost	0.4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	7000 l/min
Radnog ciklusa	100%
Parametri zavojnice	24 V DC: 1,5 W
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Položaj montaže	po želji
Smjer strujanja	nije reverzibilan

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	740 g
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	G1/2
Dovod zraka pilota	unutarnji
Električni priključak	prema EN 175301-803
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij