


Kombinacija servisnih jedinica

MSB4-1/4:I1:I3

Broj dijela: 8233006

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Serijska	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Maksimalna količina kondenzata	19 ml
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara
Radni tlak	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Maksimalni normalan protok	360 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: -: 4] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: -: 3]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	400 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	PC