

# Kombinacija servisnih jedinica MSB4-1/4:03:03-WP-Z

Broj dijela: 8233011

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | 4                                                                                                                     |
| Serijska                                | MS                                                                                                                    |
| Brava za aktiviranje                    | Okretni gumb s držačem<br>može se zatvoriti pomoću pribora                                                            |
| Konstruktivna struktura                 | Regulator tlaka tlaka bez manometra                                                                                   |
| Funkcija kontrolera                     | Izlazni tlak konstantan<br>s kompenzacijom predtlaka<br>sa sekundarnom ventilacijom<br>s obrnutim strujnim ponašanjem |
| Radni tlak                              | 0.08 MPa...1.4 MPa<br>0.8 bar...14 bar<br>11.6 psi...203 psi                                                          |
| Raspon regulacije tlaka                 | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                                                          |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi                                                 |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                                                                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                                                    |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                                                   |
| Temperatura skladištenja                | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Težina proizvoda                        | 490 g                                                                                                                 |
| Vrsta montaže                           | s montažnim nosačem                                                                                                   |
| Pneumatski priključak 1                 | G1/4                                                                                                                  |
| Pneumatski priključak 2                 | G1/4                                                                                                                  |
| Materijalne brtve                       | NBR                                                                                                                   |
| Materijal za kućište                    | Lijevani aluminij                                                                                                     |