


# Kombinacija servisnih jedinica MSB6-1/2:J1:F3-WP

Broj dijela: 8233023

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | 6                                                                                                                     |
| Serijska                                | MS                                                                                                                    |
| Brava za aktiviranje                    | Okretni gumb s držačem<br>može se zatvoriti pomoću pribora                                                            |
| Položaj montaže                         | okomito +/- 5 °                                                                                                       |
| Finoća filtra                           | 40 µm                                                                                                                 |
| Odvod kondenzata                        | Ručno okretanje                                                                                                       |
| Konstruktivna struktura                 | Razvodni modul<br>On-off ventil-regulatora filtra                                                                     |
| Maksimalna količina kondenzata          | 38 ml                                                                                                                 |
| Funkcija kontrolera                     | Izlazni tlak konstantan<br>s kompenzacijom predtlaka<br>sa sekundarnom ventilacijom<br>s obrnutim strujnim ponašanjem |
| Zaštita školjke                         | Plastična zaštitna košara                                                                                             |
| Indikator tlaka                         | s manometrom                                                                                                          |
| Radni tlak                              | 0.08 MPa...1.8 MPa<br>0.8 bar...18 bar<br>11.6 psi...261 psi                                                          |
| Raspon regulacije tlaka                 | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                                                          |
| Maksimalni normalan protok              | 4200 l/min                                                                                                            |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 4: -]<br>Inertni plinovi                                                 |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                                                                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                                                    |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                                                   |
| Temperatura skladištenja                | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Klasa čistoće zraka na izlazu           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                                                                    |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Težina proizvoda                        | 1700 g                                                                                                                |
| Vrsta montaže                           | s montažnim nosačem                                                                                                   |

| Svojstvo                | Vrijednost        |
|-------------------------|-------------------|
| Pneumatski priključak 1 | G1/2              |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2              |
| Pneumatski priključak 3 | G1/2              |
| Materijalne brtve       | NBR               |
| Filter materijal        | PE                |
| Materijal za kućište    | Lijevani aluminij |
| Materijalna školjka     | PC                |