


Kombinacija servisnih jedinica MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Broj dijela: 8233029

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Serijska	MS
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem može se zatvoriti pomoću pribora
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Ručno nadjačavanje	odmarajući se impulsno
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Razvodni modul
Maksimalna količina kondenzata	38 ml
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.45 MPa...1.8 MPa 4.5 bar...18 bar 65.25 psi...261 psi
Raspon regulacije tlaka	0.4 MPa...1.2 MPa 4 bar...12 bar 58 psi...174 psi
Maksimalni normalan protok	1500 l/min
Parametri zavojnice	24 V DC: 1,5 W
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	3780 g
Vrsta montaže	s montažnim nosačem
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/2
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	PC