


# Nožni ventil F-3-1/4-B

Broj dijela: 8984

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | 3/2 zatvoren, monostabilan                         |
| Vrsta aktiviranja                                     | ručno                                              |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 600 l/min                                          |
| Pneumatski radni priključak                           | G1/4                                               |
| Radni tlak                                            | -0.95 bar...10 bar                                 |
| Konstruktivna struktura                               | Sjedalo za ploču                                   |
| Vrsta povrata                                         | mehanička opruga                                   |
| Nazivna veličina                                      | 7 mm                                               |
| Položaj montaže                                       | po želji                                           |
| Vrsta poreza                                          | izravno                                            |
| Smjer strujanja                                       | nije reverzibilan                                  |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                     |
| Sila aktiviranja                                      | 50 N                                               |
| Težina proizvoda                                      | 595 g                                              |
| Vrsta montaže                                         | s prolaznim provrtom                               |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/4                                               |
| Pneumatski priključak 2                               | G1/4                                               |
| Pneumatski priključak 3                               | G1/4                                               |
| Materijalne brtve                                     | NBR                                                |
| Materijal za kućište                                  | Lijevani aluminij                                  |