


# Ventil s valjkom

## R-3-1/4-B

Broj dijela: 8985

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | 3/2 zatvoren, monostabilan                                         |
| Vrsta aktiviranja                                     | mehanički                                                          |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 600 l/min                                                          |
| Pneumatski radni priključak                           | G1/4                                                               |
| Radni tlak                                            | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                           |
| Konstruktivna struktura                               | Klipno sjedalo                                                     |
| Nazivna veličina                                      | 7 mm                                                               |
| Vrsta poreza                                          | izravno                                                            |
| Zaštita od eksplozije                                 | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                     |
| Sila aktiviranja                                      | 26 N                                                               |
| Težina proizvoda                                      | 230 g                                                              |
| Vrsta montaže                                         | s prolaznim provrtom                                               |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/4                                                               |
| Pneumatski priključak 2                               | G1/4                                                               |
| Pneumatski priključak 3                               | G1/4                                                               |
| Materijalne brtve                                     | NBR                                                                |
| Materijal za kućište                                  | Lijevani aluminij                                                  |