


Ventil s aktiviranim vretenom VO-3-1/4-B

Broj dijela: 9157

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren monostabilan
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	600 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni tlak	-0.95 bar...10 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	7 mm
Vrsta poreza	izravno
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	128 N
Težina proizvoda	130 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij