

Kuka s okretnom glavom

SGS-M10

Broj dijela: 9256

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M10
Na temelju norme	ISO 12240-4
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	89 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vanjskog prstena	Mesing
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal unutarnjeg prstena	Čelik
Materijal matica	Pocinčani čelik