

Kuka s okretnom glavom SGS-M12X1,25

Broj dijela: 9262

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M12x1,25
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Maksimalna nosivost	1.5 kN
Težina proizvoda	130 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vanjskog prstena	Mesing
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal unutarnjeg prstena	Čelik
Materijal matica	Pocinčani čelik