



Ventil za prebacivanje tlaka

VD-3-PK-3

Broj dijela: 9270

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	100 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Nazivna veličina	2.5 mm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	220 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS