


Generator vakuuma VAD-1/4

Broj dijela: 9394

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	1 mm
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	visok vakuum
Konstruktivna struktura	T oblik
Radni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Maksimalni vakuum	80 %
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...80 °C
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Materijal za kućište	Lijevani aluminij