

Adapter
AD-G1/8-1/8NPT-I
Broj dijela: 9395

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	5.95 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	6 Nm
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2	7 Nm
Nazivni moment zatezanja	10.55 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	10.38 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj 1/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PVC
Materijal za kućište	Pocinčani čelik