

Adapter
AD-G1/4-1/4NPT-I
Broj dijela: 9396

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	7.95 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	11 Nm
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2	12 Nm
Nazivni moment zatezanja	9.05 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	24.22 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj 1/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PVC
Materijal za kućište	Pocinčani čelik