

Adapter
AD-G3/8-3/8NPT-I
Broj dijela: 9397

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	11.5 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	25 Nm
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2	22 Nm
Nazivni moment zatezanja	38.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	25.3 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj 3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PVC
Materijal za kućište	Pocinčani čelik