

Adapter
AD-1/4NPT-G1/4-I
Broj dijela: 9625

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	7.95 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	12 Nm
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2	11 Nm
Težina proizvoda	21 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PVC
Materijal za kućište	Pocinčani čelik