

Dvostruka bradavica E-G3/8-3/8NPT

Broj dijela: 9632

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	11.5 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	25 Nm
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2	22 Nm
Nazivni moment zatezanja	38.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	25.5 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS